

Enkel installation för både golv och vägg
Enkelt handhavande med återställning direkt på enheten
Passar både egna boenden och vårdboende



Nemo rörelsesensor

Nemo är en unik trådlös rörelsesensor med flera funktioner i en och samma produkt. Med användarvänlig utformning och enkelt handhavande kan den placeras där den för tillfället behövs som bäst.

Nemo rörelsesensor kan ställas i olika lägen för olika funktioner och kan t.ex. fungera som:

- sängvakt och sända information när en person lämnar sängen
- rörelsevakt och sända information om en person varit inaktiv, t.ex. ej besökt köket det senaste dygnet
- närvarosensor till dörrlarm, för automatisk återställning vid dörrlarmsövervakning

Ett vikbart stöd gör den lätt att placera både på golv och vägg, för optimal funktion i de olika applikationerna. Larm och information sänds till CareTechs internsystem och trygghetstelefoner.

Vi på CareTech utvecklar våra produkter och lösningar i samarbete med kunder och användare. Med CareTechs produkter och kunskap får brukare, vårdpersonal och anhöriga en helhetslösning som ger lite mer sinnesfrid och lugn och ro.



Nemo rörelsesensor

Nemo är en trådlös batteridrivnen rörelsesensor med flera olika användningsområden. Den inbyggda sensorn används både för att känna av aktivitet och inaktivitet. En klocka ger dessutom möjlighet att tidsstyra sensorn att t.ex. endast vara aktiv nattetid. Med en knapp på baksidan av Nemo är det enkelt för personal att återställa larmet.

Det vikbara stödet kan ställas i olika lägen, som möjliggör både golv- och väggmontage.

Med funktionsväljaren kan Nemo ställas i förinställda val eller skapa nya användarspecifika alternativ, t.ex. för att styra låsning/upplåsning av dörrar.

Med de förinställda valen kan Nemo fungera som:

- Sängvakt som larmar när person lämnar sängen
- Inaktivitetssensor registrerar om person ej varit in i t.ex. kök inom ett dygn. Används med passiv-larmsfunktion i larmsystem eller trygghetstelefon, som sedan sänder larm.
- Närvarosensor tillsammans med dörlarm. När en person först öppnar en larmad dörr och sedan återvänder in i lägenheten inom förinställd tid, återställs dörlarmet automatiskt av Nemo rörelsesensor.

Fler funktionsval finns beskrivna i bruksanvisning och teknisk handbok.

Tekniska data

Strömförsörjning	2st 1,5V LR06/AA alkaline batterier alt. central strömförsörjning 9-30VDC.
Batterilivslängd	Upp till 48 månader.
Batterilarm	Automatiskt
Detekteringsmetod	PIR sensor
Detektionsavstånd	Max 5m.
Radio	Långtidsstabil 868,35 MHz.
Utgång	Potentialfri växlande, 2A/30VDC.
Storlek	110 x 70 x 41/100 mm
För mer information	Se Teknisk Handbok
Artikelnummer	1-5200-310

Miljö

Produkten är avsedd för inomhusbruk i normal boendemiljö	
Temperatur	Drift, +5°C till +35°C
Fukt	0-75% relativ fuktighet
Miljöklass	1

Godkännande

CE-märkt.

Uppfyller kraven i batteridirektivet 2006/66/EC

Uppfyller kraven i WEEE-direktivet 2002/96/EC

Producerad i enlighet med RoHS-direktivet, 2002/95/EC



(Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment)

 **CareTech**[®]
Call for care

CareTech AB

Box 10030
952 27 Kalix
Tel 0200-77 57 50
info@caretech.se
www.caretech.se

CareTech AB

Plutonsvägen 8
791 40 Falun
Tel 0200-77 57 50
info@caretech.se
www.caretech.se